

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-619, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094262 7
GTIN	10076490481145
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Serija HyFlex®. Izredno tanke in kljub temu robustne delovne rokavice s tehnologijo pletenja **18-gauge**. Posebej primerne za lahka montažna dela z veliko natančnostjo, zaključno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav, kablskih snopov.

HyFlex® 11-619. S prevleko do zapestja.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnologija pletenja: 18G

Barva: bela

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	zelo dobro
Velikost rokavic	7

Material prevleke	PU
Oprijem v mokrem	zmerno
Masa	7,4 g
Prilagodljivost	zelo dobro
Otip	zelo dobro
Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Oprijem v olju	dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
EN 388:2016	2121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Področje uporabe	Natančnost:
Barva	bela
Tehnologija pletenja	18G
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice