

Garant**Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 10,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160200 10,5
GTIN	4045197927026
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Ročna povrtala **so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

Uporaba:

Za skožnje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Tehnični opis

4-kotno držalo □	8 mm
Ø območja	10,101 - 10,6 mm
Dolžina rezil L _c	66 mm
Število rezil Z	6
Celotna dolžina L	133 mm
Prevesna dolžina L ₁	83 mm
Nazivni Ø D _c	10,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B
Kot spirale	7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne

Uporaba pri načinu vrтанja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		