

**Garant**

## 5-osni primež Xpent, Tip: 1S



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361100 1S
GTIN	4045197926906
Razred artikla	310

### Opis

#### Izvedba:

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- Prilagodljiv, modularen vpenjalni sistem.
- Vse funkcijske površine so kaljene in brušene.
- Vpenjalna sila do 40 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Oba vpenjalna modula z možnostjo individualnega pozicioniranja na osnovni letvi.
- Prilagodljivo vpenjalno območje in območje nastavljanja.
- Natančnost ponovitve < 0,01 mm.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

#### Uporaba:

Odlično za pravo 5-stransko obdelavo obdelovancev.

V kombinaciji z različnimi čeljustmi je mogoče konvencionalno vpenjanje obdelovancev z gladkimi površinami ali vpenjanje surovcev.

#### Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, podaljšek vretena, ročica/izvijač za notranji 6-kotnik (pri tipu 1S), nepremičen vpenjalni modul, premičen vpenjalni modul.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalni moduli št. 361105–361110, sredinska čeljust št. 361111, osnovne letve št. 361115, vreteno št. 361119, podaljški vretena št. 361120, vpenjalniki št. 361165, momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek št. 643329, prslon za obdelovanec št. 360094, čeljustni nastavki št. 361123–361138.

#### Napotek:

**Ustrezni čeljustni nastavki art. 361123–361137 in predložne čeljusti art. 361140–361151 niso zajeti v obsegu dobave. Pri vpenjalni situaciji S4 je potreben dodaten podaljšek**

**vretena art. 361120. Za popolno mazanje orodja priporočamo večnamensko mast št. 083592 PLUS.**

## Tehnični opis

C <sub>1</sub>	77,5 mm
Maksimalni vrtilni moment	90 Nm
Vpenjalno območje S4	286 - 386 mm
Območje vpenjanja S3	186 - 290 mm
Barvna koda za primerni pribor	Xpent1-2
Širina utora n H7	20 mm
Dolžina L	454 mm
Širina B	125 mm
Višina osnovnega telesa c	125,5 mm
Višina h	45 mm
Mere zeva ključa	5 mm
Mere zeva ključa	10 mm
Območje vpenjanja S1	6 - 108 mm
Masa	34 kg
Območje vpenjanja S2	104 - 208 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Serija	Xpent
Velik podaljšek vretena	100
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Strojni primež