

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2525X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 104,5 mm

Podložna ploščica: 259033 2

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	259033 2
Velikost ploščice	12 mm

Celotna dolžina L	104,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525X12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Dolžina glave L ₁	34 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 8
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje