

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 1616X09

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 09T3..

Funkcijska širina L₄: 23 mm

Dolžina glave L₁: 27 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Podložna ploščica: 259033 7

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Dolžina glave L ₁	27 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 12

Velikost držala	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 5
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 1616X09
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Celotna dolžina L	74 mm
Podložna ploščica	259033 7
Funkcijska širina L ₄	23 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje