

ASATEX**Delovne rokavice, par Hit Flex, Velikost rokavic: 7**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094280 7
GTIN	4029201135478
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

Hit Flex. Zračne delovne rokavice s prevleko iz nitrila za dober občutek otipa, visoko odpornost proti obrabi in zelo dobro prileganje. Öko-Tex® standard 100.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Barva: črna/siva

Tehnični opis

Otip	dobro
Oprijem v mokrem	dobro
Zračnost	dobro
Oprijem v olju	zmerno
Prilagodljivost	zelo dobro

Material prevleke	Nitril
Velikost rokavic	7
brez silikona	ne
Brez DMF	ne
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
EN 388	4131X
Nosilni material	Najlon, elasthan
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Masa	22,4 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice