

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levo, Velikost držala/ploščice:
20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2020X12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L_4 : 26 mm

Dolžina glave L_1 : 29 mm

Celotna dolžina L: 88 mm

Podložna ploščica: 259033 2

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L_1	29 mm

Spona, vijak, vzmet	259036 8
Funkcijska širina L ₄	26 mm
Celotna dolžina L	88 mm
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259033 2
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2020X12
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levo
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje