

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice:  
25/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SDJCR/L 2525X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 32 mm

Celotna dolžina L: 104,5 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 3

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525X11
Vijak za podložno ploščico	269013 1
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	104,5 mm
Podložna ploščica	269007 1
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15