

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260294 20/11
GTIN	
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Podložna ploščica	269007 1
Vijak za podložno ploščico	269013 1
Celotna dolžina L	92 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020X11
Velikost držala	20 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačsko skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500