

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice:
16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260295 16/11
GTIN	4045197927163
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SDJCR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Funkcijska širina L₄: 20 mm

Dolžina glave L₁: 29 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 3

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Podložna ploščica	269007 1
Celotna dolžina L	74 mm

Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616X11
Dolžina glave L ₁	29 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost držala	16 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15