

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desni, Velikost držala/ploščice: 16/06 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 1616X06

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0604..

Funkcijska širina L₄: 20 mm

Dolžina glave L₁: 27 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Podložna ploščica: 259033 8

Tehnični opis

Celotna dolžina L	74 mm
Podložna ploščica	259033 8
Velikost držala	16 mm

Dolžina glave L ₁	27 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 12
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
ISO-oznaka držala	DWLNR/L 1616X06
Velikost ploščice	6 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 1
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8