

Garant**Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160200 26
GTIN	4045197927286
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolгим prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Ročna povrtala **so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Tehnični opis

Celotna dolžina L	231 mm
Nazivni Ø D _c	26 mm
Dolžina rezil L _c	115 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Prevesna dolžina L ₁	145 mm
Število rezil Z	8
Ø območja	25,201 - 26,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B
Kot spirale	7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne

Uporaba pri načinu vrтанja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		