

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-600, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094240 7
GTIN	10076490499348
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-600. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. S tankim nosilnim materialom za uporabo v industriji pri lahkih in natančnih delih, pri katerih je potrebna **maksimalna gibljivost**. Zaščita proizvodov pred prstnimi odtisi, ostanki od rokavic in umazanijo z drugih proizvodov. Posebej primerne za montažo majhnih elementov, kot so kroglični ležaji, zglobi in vzmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oprijem v olju	zmerno
brez silikona	ne
Otip	zelo dobro
Brez DMF	ne

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	zelo dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Prilagodljivost	zelo dobro
Material prevleke	PU
Velikost rokavic	7
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
EN 388	3121A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	200 mm
Barva	belo
Masa	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	PU
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice