

**HOLEX****Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415100 1000
GTIN	4045197927699
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.

**Tehnični opis**

Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	čvrsta škatla
Delitev	1/128 col
Dolžina konic	150 mm
Delitev	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,15 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

Vrsta izdelka

Digitalno pomično  
merilo za delavnico**Storitve**Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril  
maksimalno merilno območje 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična  
merila maksimalno merilno območje 1000 mm

021010 1000