

HOLEX**Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418760 50
GTIN	4045197927682
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno globinsko pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Zelo velika točnost zaradi steklenega merila. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Dolžina igličnega tipala za izvrtine	6 mm
Ø igličnega tipala za izvrtine	1,5 mm
Točnost	0,02 mm
Dolžina mostička	50 mm
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard

Preklop odčitavanja	mm / col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236