


**Garant****WN.G 080408, Zvrst: HU7305**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HU7305
GTIN	4045197927743
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HU7305 Zvrst: HU7305  
Lomilec odrezkov: AM  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,6 mm/v

Zvrst	HU7305
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNGG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje