


Garant**TN.G 160408, Zvrst: HU7305**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HU7305 Zvrst: HU7305

Lomilec odrezkov: AM

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	AM
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Zvrst	HU7305
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,1 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TN.G 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje