

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-600, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094240 8
GTIN	10076490499331
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-600. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. S tankim nosilnim materialom za uporabo v industriji pri lahkih in natančnih delih, pri katerih je potrebna **maksimalna gibljivost**. Zaščita proizvodov pred prstnimi odtisi, ostanki od rokavic in umazanijo z drugih proizvodov. Posebej primerne za montažo majhnih elementov, kot so kroglični ležaji, zglobi in vzmeti.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	zelo dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Velikost rokavic	8

Oprijem v olju	zmerno
Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Zračnost	zelo dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Material prevleke	PU
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
EN 388	3121A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	200 mm
Barva	bela
Masa	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	PU
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice