

**Honeywell****Delovne rokavice, par Perfect Poly® Skin, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094250 8
GTIN	3603835501369
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Perfect Poly® Skin. Izredno tesno prilagajoče delovne rokavice s finim otipom in dobrim oprijemom, visokim udobjem in trpežnostjo. **Brez silikona.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Material prevleke	PU
Zračnost	zelo dobro
Oznaka proizvajalca	Perfect Poly Skin
Oprijem v olju	zmerno
Velikost rokavic	8
brez silikona	da

Brez DMF	ne
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	zelo dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3111X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	220 - 260 mm
Barva	siva/modra
Masa	14-20 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice