

Garant
CNMG 190624, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	2,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje