


Garant**SNMM 120412, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 120412 HB7140-1 Radij rezila: 1,2 mm
Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 12 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VR
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	1,2 mm

Globina reza a_p	2 - 12 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje