


Garant
CNMM 120416, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120416 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VR
 Globina reza a_p : 2 - 8 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,8 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,2 - 0,8 mm/v
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Radij rezila	1,6 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VR
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje