



## Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2920



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

- **Zmogljiv mehanizem z dvojnim kladivom.**
- **Nizka teža z visoko zmogljivostjo.**
- **Kompozitno ohišje in ročaj z dolgo življenjsko dobo.**
- **Ergonomičen ročaj z dobro izolacijo.**
- **Preklop za desni-levi tek z dvema pritisknima gumboma.**

#### Uporaba:

Primeren za grobo uporabo.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Dolžina	218 mm
---------	--------

Desni/levi tek	da
Delovni hrup	96 dB(A)
Območje vrtilnega momenta	300 - 1450 Nm
Maksimalno število vrtljajev	5500 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka	1620 l/min
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,2 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	W2920
Izvedba	Pištola
Masa	3,2 kg
Višina	206 mm
Profil vpenjala za orodje	□
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M30
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)