


Garant**SNMG 150608, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150608 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7140-1

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje