

Garant
CNMG 160612, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje