


**Garant****CNMM 160616, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	2 - 8 mm
Podajanje $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VR
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje