

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	11 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja $L_2$	15,25 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	48 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A16M SSKCR/L09
Celotna dolžina L	150 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500