


Garant**SNMM 190624, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 190624 HB7120-1 Radij rezila: 2,4 mm
Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 12 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VR
Glavna uporaba	M
Radij rezila	2,4 mm
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje