


Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7120-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje