



Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2428



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \varnothing cevi.
Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

- **Robusten enojni udarni mehanizem.**
- **Udarni mehanizem ustvarja mehkejše udarce in manj vibracij.**
- **Tri momentne stopnje za desni in levi tek.**
- **Dodatni zaprti ročaj za boljše rokovanje.**
- **Odporno ohišje iz aluminija in magnezija.**
- **Velik vrtilni moment zaradi visokozmogljivega lamelnega motorja.**

Uporaba:

Primeren za težka demontažna dela.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	W2428
Maksimalno število vrtljajev	5000 min ⁻¹

Desni/levi tek	da
Delovni hrup	98 dB(A)
Območje vrtilnega momenta	800 - 1600 Nm
Dolžina	345 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,67 m/s ²
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M33
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	19 mm
Mere vpenjala za orodja	1 col
Višina	131 mm
Masa	10,5 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	2880 l/min
Izvedba	Ravna
Profil vpenjala za orodje	□
Priključek za stisnjeni zrak	1/2 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)