

Garant**CNMG 160616, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje