


Garant**CNMM 160616, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160616 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 8 mm
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Lomilec odrezkov	VR
Zvrst	HB7140-1

Podajanje f	0,2 - 0,8 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje