

**Garant**
**CNMG 120416, Zvrst: HB7140-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120416 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
 Lomilec odrezkov: VG  
 Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

### Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,6 mm
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Zvrst	HB7140-1

Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje