


Garant
SNMM 190624, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 190624 HB7140-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VR

Globina reza a_p : 2 - 12 mm

Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VR
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Zvrst	HB7140-1

Radij rezila	2,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje