


Garant**CNMM 160624, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VR
Rezalni material	HM
Radij rezila	2,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Zvrst	HB7120-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje