

**Garant****CNMG 160616, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160616 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje