

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 3225P16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Velikost držala	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 39
Vpenjalna spona	259038 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500