


Garant**SNMG 190612, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190612 HB7140-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje