

 Atlas Copco

Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2911



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

- **Zmogljiv dvojni udarni mehanizem.**
- **Majhna masa in velika zmogljivost.**
- **Ohišje in ročaj iz kompozitnih materialov z dolgo življenjsko dobo.**
- **Tri momentne stopnje.**
- **Ergonomičen ročaj z dobro izolacijo.**
- **Preklop za desni-levi tek z dvema pritisknima gumboma.**

Uporaba:

Primeren za grobo uporabo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M14
Maksimalno število vrtljajev	7300 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	W2911
Desni/levi tek	da
Območje vrtilnega momenta	150 - 400 Nm
Izvedba	Pištola
Višina	178 mm
Masa	1,2 kg
Delovni hrup	92 dB(A)
Profil vpenjala za orodje	□
Dolžina	160 mm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,1 m/s ²
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Največja poraba stisnjenega zraka	1020 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)