

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vpenjalna spona	259038 2
Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 39
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 3225P16
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500