

Garant**CNMG 190616, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190616 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VG
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	1,6 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje