

 Atlas Copco

## Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2915



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji  $\emptyset$  cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

- **Zmogljiv mehanizem z dvojnim kladivom.**
- **Nizka teža z visoko zmogljivostjo.**
- **Kompozitno ohišje in ročaj z dolgo življenjsko dobo.**
- **Ergonomičen ročaj z dobro izolacijo.**
- **Preklop za desni-levi tek z dvema pritisknima gumboma.**

#### Uporaba:

Primeren za grobo uporabo.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji $\emptyset$ )	10 mm
---	-------

Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Delovni hrup	96 dB(A)
Oznaka proizvajalca	W2915
Območje vrtilnega momenta	200 - 800 Nm
Višina	186 mm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Izvedba	Pištola
Profil vpenjala za orodje	□
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	2 kg
Dolžina	185 mm
Maksimalno število vrtljajev	7700 min <sup>-1</sup>
Desni/levi tek	da
Največja poraba stisnjenega zraka	1080 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)