


**Garant****CNMM 190616, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Razred artikla	21G

## Opis

CNMM 190616 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VR  
Globina reza  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Podajanje $f$	0,2 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	2 - 8 mm
Lomilec odrezkov	VR
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje