

**Garant****CNMG 190616, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 190616 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	VG
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	M

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje