

ASATEX<sup>®</sup>**Delovne rokavice, par Hit Flex, Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094280 9
GTIN	4029201135492
Razred artikla	09H

## Opis

### Izvedba:

Hit Flex. Zračne delovne rokavice s prevleko iz nitrila za dober občutek otipa, visoko odpornost proti obrabi in zelo dobro prileganje. Öko-Tex<sup>®</sup> standard 100.

### Standard:

EN 388; EN 420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Standard za oblačila: Standard Öko-Tex<sup>®</sup> 100

Barva: črna/siva

## Tehnični opis

Oprijem v olju	zmerno
Oprijem v mokrem	dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Velikost rokavic	9
Zračnost	dobro

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Material prevleke	Nitril
Otip	dobro
Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
EN 388	4131X
Nosilni material	Najlon, elasthan
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Masa	22,4 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice