

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	2,4 mm
Lomilec odrezkov	VG
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje