


**Garant**
**CNMM 190624, Zvrst: HB7140-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Razred artikla	21G

### Opis

CNMM 190624 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
 Lomilec odrezkov: VR  
 Globina reza  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

### Tehnični opis

Radij rezila	2,4 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	VR
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Zvrst	HB7140-1

Globina reza $a_p$	2 - 8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje