

Garant
CNMG 190624, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VG
 Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	2,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min

Lomilec odrezkov	VG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje