


Garant**CNMM 120416, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120416 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Lomilec odrezkov	VR
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	1,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje