


Garant**SNMM 120412, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251386 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928351 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Podajanje f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 210 m/min |
| Glavna uporaba | M |
| Lomilec odrezkov | VR |
| Zvrst | HB7120-1 |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Globina reza a_p | 2 - 12 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMM 120412 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |